


Blendrahmen
HP9220

Flügel
HP8920

bE82 04
01.11



Schlagleiste
HO9850

Flügel
HP8920

bE82 04
03.11


Zuschnitt Flügel (Breite)

Zuschnitt Stulpprofil (Höhe)

Stulpkappe ZS9850

bei HO9020 / HO8020 = (RAM:2) - 43 mm
 bei HO9110 = (RAM:2) - 78 mm
 bei HO8030 = (RAM:2) - 53 mm

HO9850 = FAM - 84mm



Aussteifungen nach statischen Anforderungen

Versiegelung mit dauerelastischem, neutralvernetzendem Dichtstoff, geeignet für PVC und verzinkten Stahl.

unmaßstäblich


Ausgabe: 01/2014

Pfosten
HP9420 (HP9410)

Flügel
HP8920

bE82 04

02.19



Aussteifungen nach statischen Anforderungen

Maßstab 1:1 (bzw. abhängig vom Ausdruck)

Ausgabe: 01/2014